



# Trikotschlauch, Trikotschlauchbinde



## Anwendungsbereiche

- Unterzug für Gips- und Castverbände

## Eigenschaften

- sehr anschmiegsam
- hautverträglich
- nahtlos gestrickt
- trikotelastisch, v. a. in der Breite
- Farbe: rohweiß

## Produktzusammensetzung

100 % Baumwolle (ungebleicht)

## Hinweis

- bei Bedarf mit Wasserdampf sterilisierbar (121 °C)

## Tipp

- Trikotschlauchbinde ist zur Versorgung bzw. faltenarmen Hautbedeckung am Amputationsstumpf einsetzbar

## Trikotschlauch

25-m-Rolle, einzeln in Folienbeutel

| Breite (cm) | REF    | PZN | VE (Stk.) | Verordnungshinweise |
|-------------|--------|-----|-----------|---------------------|
| 6           | 14 820 |     | 1 / 10    | SSB                 |
| 8           | 14 821 |     | 1 / 10    | SSB                 |
| 10          | 14 822 |     | 1 / 5     | SSB                 |
| 12          | 14 823 |     | 1 / 5     | SSB                 |
| 15          | 14 824 |     | 1 / 6     | SSB                 |
| 20          | 14 825 |     | 1 / 3     | SSB                 |
| 25          | 14 826 |     | 1 / 3     | SSB                 |
| 30          | 14 827 |     | 1 / 3     | SSB                 |
| 35          | 14 828 |     | 1 / 3     | SSB                 |

## Trikotschlauchbinde

4 m, einzeln eingeschiegelt

| Breite (cm) | REF    | PZN       | VE (Stk.) | Verordnungshinweise |
|-------------|--------|-----------|-----------|---------------------|
| 4           | 14 799 | 123 230 4 | 1 / 110   | EV                  |
| 6           | 14 800 | 104 894 8 | 1 / 80    | EV                  |
| 8           | 14 801 | 104 895 4 | 1 / 48    | EV                  |
| 10          | 14 802 | 104 896 0 | 1 / 40    | EV                  |
| 12          | 14 803 | 104 897 7 | 1 / 32    | EV                  |
| 15          | 14 804 | 104 898 3 | 1 / 24    | EV                  |
| 20          | 14 805 | 123 232 7 | 1 / 20    | EV                  |
| 25          | 14 806 | 123 237 9 | 1 / 18    | EV                  |

Erläuterung Verordnung- und Erstattungshinweise siehe S. 15